

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48213

motorni pogon - MCH - 250..277 V AC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	Motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni pogon MCH
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW prekidač
Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Napon upravljačkog kola	250...277 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

Dopunske informacije

Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,888 kg
Pakovanje 1 visina	13 cm
Pakovanje 1 širina	23 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------