

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

717909

Wibe - T račva W12/40-100 - pregalvanizovani čelik



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Wibe
Grupa proizvoda	Wibe kablovski regali
Tip proizvoda ili komponente	T račvanje
Kratko ime uređaja	W12
Mounting location	Delimično na otvorenom sa niskom izloženošću koroziji skladišta i garaže za parkiranje

Dopunske informacije

Ugao u radu	90 °
Tip promene smer	Horizontalno
Namena proizvoda	Kablovski regali 40 mm 100 mm
Način montiranja	Pritiskom
Način pričvršćivanja	Sa klinom za spajanje Sa zavrtnjem
Material with surface treatment	Čelik, pregalvanizovano
Corrosion class	C2
Širina	197 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	64 kg / set od 100

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	19,8 cm
Package 1 Length	29,8 cm
Package 1 Weight	640 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months