

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DF2EN10

TeSys rastavljač sa osig.- rastavni uložci 14 x 51 mm gG 10 A - bez indikacije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys rastavljač sa osiguračem
Tip proizvoda ili komponente	Rastavni uložak
Kratko ime uređaja	DF2
[ue] nazivni napon	500 V AC
[in] nazivna struja	10 A 500 V
Veličina osigurača	14 x 51 mm
Tip osigurača	NFC
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Kriva osigurača	GG
Masa proizvoda	0,02 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	19 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------