

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DF4JA1401

rastavni ulošci DIN 2 - aM 400 A - bez indikacije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	DF
Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Osigurači
Kratko ime uređaja	nožasti osigurač
Primena uređaja	Zaštita
[ue] nazivni napon	690 V AC
Veličina osigurača	NH3
Tip osigurača	DIN

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	400 A
Kriva osigurača	AM
Lokalna signalizacija	Udar na igla
Količina po setu	Set od 3
Masa proizvoda	0,56 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------