

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ENN46939

Thorsman Cintura - vezica za kablove -
providna - 3,6 k 200 mm



Osnovne informacije

Product range	Thorsman
Grupa proizvoda	Thorsman Cintura
Product type	Kablovska vezica
Colour	Crna
Quantity per package	Set od 1000

Dopunske informacije

Maksimalni prečnik pritezanja	43 mm
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Resistance to tearing	Otpornost na kidanje: 22 daN
Materijal	PA (poliamid) 6.6 UV-stabilisan
Dužina	188 mm
Širina	4,8 mm
Masa proizvoda	0,002 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Okruženje

Otpornost na vatru	650 °C / 30 s u skladu sa NF C 20-455
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL 94 V2
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	0,001 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------