

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EZ9EUA108

Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 1x8 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Ime proizvoda	Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	8

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
9 mm redovi	16
Ukupan broj 18 mm modula	8
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² za uzemljenje 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² za nula
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Type of door	Providni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[in] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	400 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Visina	170 mm
Dubina	96,5 mm
Širina	215 mm
Masa proizvoda	0,58 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Otpornost na vatru	650 °C 30 min) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije	Klasa II

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	580 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	7,72 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	92,64 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	51