

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EZ9EUA312

Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 3x36 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Ime proizvoda	Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
9 mm redovi	72
Ukupan broj 18 mm modula	36
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 22 izvodi 1 nula (vijčano) sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² za uzemljenje 11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² za nula
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Type of door	Providni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[in] nazivna struja	80 A
[ue] nazivni napon	400 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Širina	300 mm
Visina	470 mm
Dubina	99 mm
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena
Masa proizvoda	1,85 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na vatru	650 °C 30 min) u skladu sa IEC 60695-2-10
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Električna klasa izolacije	Klasa II

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	47 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	1,850 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	8,16 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	97,92 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	50