

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1AP33

TeSys GS - poklopac priključaka - 3P -
100...160 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AP
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys GS GS2J[RETURN]TeSys TeSys GS GS2K[RETURN]TeSys TeSys GS GS2L[RETURN]Fupact FuPact GS GSB100[RETURN]Fupact FuPact GS GSC125[RETURN]Fupact FuPact GS GSD125[RETURN]Fupact FuPact GS GSD160[RETURN]Fupact FuPact GS GSB160
Standardi	IEC
Broj polova	3P
Switch rated current	100 A 125 A 160 A

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,15 kg
----------------	---------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,350 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci