

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# ISM50808

OptiLine 45 - poklopac kutije - linoleum -  
pravougaoni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine
Kablovski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Element za popunjavanje poklopca
Tip poda	Betonski pod Pod sa šupljinama Dupli pod
Oblik podne kutije	Pravougaona
Colour	Grey
Quantity package 1 / unit	1 deo

### Dopunske informacije

Broj modula	Bez modula
Product material	Linoleum
Dužina	245 mm
Visina	6 mm
Širina	139 mm

### Okruženje

Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	179 g
Pakovanje 1 visina	0,6 cm
Pakovanje 1 širina	14 cm
Pakovanje 1 dužina	24,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	9,437 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Offer Sustainability

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------