

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KBB40ABG44T2W

Canalis -napojna jedinica za KBB- 40A - leva  
montaža-2 kola - DALI kompatibilan



### Osnovne informacije

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                               |
| Kratko ime uređaja           | KBB                                   |
| Kompatibilnost proizvoda     | Canalis KBB busbar trunking 25...40 A |
| Tip proizvoda ili komponente | Napojna jedinica                      |
| Conductors material          | Aluminijum                            |
| [ie] nazivna radna struja    | 40 A                                  |
| [ue] nazivni napon           | 230...400 V                           |
| Broj kola                    | 2                                     |
| Polaritet šinskog razvoda    | 3L + N + PE<br>L + N + PE             |
| Tip zaštite                  | Bez zaštite                           |
| Tip upravljanja              | Daljinsko upravljanje                 |
| Boja                         | Bela (RAL 9003)                       |

### Dopunske informacije

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Zaštitna oprema          | Završni poklopac                                  |
| Lokacija za montiranje   | Levi                                              |
| Način montiranja         | Stezaljkom                                        |
| Nosači za montažu        | Sabirnica                                         |
| Povezivanje - priključci | Priključni blok - Pg 21 za 6...10 mm <sup>2</sup> |
| Širina                   | 244 mm                                            |
| Dubina                   | 103,5 mm                                          |
| Visina                   | 75,5 mm                                           |
| Masa proizvoda           | 400 g                                             |
| Standardi                | IEC 61439-6                                       |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
|-------------------|----------------------------|

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,55 cm  |
| Package 1 Width              | 10,35 cm |
| Package 1 Length             | 24,4 cm  |
| Package 1 Weight             | 600,0 g  |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da                                                                                                                                                                          |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|