

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBB40ZFPU

Canalis - držač za KBB - fiksiranje na oprugu



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Držač
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Montaža uređaja za pričvršćenje	Okačen o navojnu šipku
Maksimalno opterećenje	50 kg
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Širina	55 mm
Dubina	22 mm
Visina	266,5 mm
Masa proizvoda	160 g

Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	3,200 cm
Package 1 Length	26,700 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	19,500 cm
Package 2 Length	29,000 cm
Package 2 Weight	1,240 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	76,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	56,600 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------