

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# KBB40ZJ4W

Canalis - dodatni spojni blok - 1 kolo- beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Spojni blok dva kola
Kompatibilnost proizvoda	KBB
[ie] nazivna struja	40 A 25 A
Boja	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica Osvetljenje
[ue] nazivni napon	230...400 V
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Masa proizvoda	640 g

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	520,0 g
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	6,469 kg
Pakovanje 2 visina	15,8 cm
Pakovanje 2 širina	14,2 cm
Pakovanje 2 visina	43,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	12
Pakovanje 3 težina	14,704 kg
Pakovanje 3 visina	50 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------