

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# KBC16DCB216

Canalis - utična kutija - 16 A - fiksni polaritet  
bez zaštite - plava



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip ponude	Classic
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KBA šinski razvod Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	230...240 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet otepcne kutije	L2+N2
Tip priključka otepcne kutije	Sa fiksnim polaritetom
Boja ključa	Plava

### Dopunske informacije

Boja	Svetlosiva (RAL 7035)
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
Tip zaštite	Bez zaštite
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to EN/IEC 60529
-------------------	---------------------------------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	101,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	3,020 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	74,940 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------