

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR0200002

Easy Styl, prekidač, 1P, 2 modula, krem



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | Jednopolni izborni |
| Broj modula | 2 modula |
| Izvršni organ | Preklapni prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Način pričvršćivanja | Klikom |
| Nijansa boje | Krem |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Kapacitet priključaka | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 10... 12,5 mm |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 44 mm |
| Dubina | 34 mm |
| Standardi | EN/IEC 60669-1 |
| Sertifikacije proizvoda | TSE |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 23,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 4,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 279,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 5,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 12 cm |
| Pakovanje 2 visina | 24 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 120 |
| Pakovanje 3 težina | 3,613 kg |
| Pakovanje 3 visina | 24,5 cm |
| Pakovanje 3 širina | 26,5 cm |
| Pakovanje 3 visina | 39 cm |

