

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1401001

Easy Styl, prekidač, 1P, 1 modul, beli



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | Jednopolni izborni |
| Broj modula | 1 modul |
| Broj prekidača | 1 |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Način pričvršćivanja | Klikom |
| Nijansa boje | Bela (RAL 1015) |
| Završna obrada | Sjajno |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Kapacitet priključaka | <= 2 x 2.5 mm ² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 10...12,5 mm |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 22 mm |
| Dubina | 35 mm |
| Standardi | EN/IEC 60669-1 |
| Sertifikacije proizvoda | TSE |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 21,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 3 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20 |
| Pakovanje 2 težina | 462,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 5,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 12 cm |
| Pakovanje 2 visina | 24 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 240 |
| Pakovanje 3 težina | 5,806 kg |
| Pakovanje 3 visina | 24,5 cm |

| | |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 3 širina | 26,5 cm |
| Pakovanje 3 visina | 39 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|
