

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LMR1401002

## Easy Styl, prekidač, 1P, 1 modul, krem



### Osnovne informacije

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Easy Styl                                                                |
| Grupa proizvoda                | Easy Styl                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente   | Prekidač                                                                 |
| Prezentacija uređaja           | Mehanizam                                                                |
| Funkcija prekidača             | Jednopolni izborni                                                       |
| Broj modula                    | 1 modul                                                                  |
| Broj prekidača                 | 1                                                                        |
| Izvršni organ                  | Preklopni prekidač                                                       |
| Primena uređaja                | Upravljanje                                                              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl                                                                |
| Način pričvršćivanja           | Klikom                                                                   |
| Nijansa boje                   | Krem                                                                     |
| Tip pakovanja                  | Pakovanje u kesicama                                                     |
| Nazivna struja                 | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz                                              |
| Kapacitet priključaka          | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice     | 10...12,5 mm                                                             |
| Materijal                      | ABS + PC                                                                 |
| Visina                         | 51 mm                                                                    |
| Širina                         | 22 mm                                                                    |
| Dubina                         | 35 mm                                                                    |
| Standardi                      | EN/IEC 60669-1                                                           |
| Sertifikacije proizvoda        | TSE                                                                      |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                     |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                     |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 21,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 2,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 3,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20       |
| Pakovanje 2 težina          | 466,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 6 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 12,5 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 24 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | CAR      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 240      |
| Pakovanje 3 težina          | 6,544 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 24,5 cm  |

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 3 širina | 26,5 cm |
| Pakovanje 3 visina | 38,5 cm |

---

### Održivost ponude

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|

---