

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR1404001

Easy Styl, prekidač, 1P naizmenični, 1 modul, beli



### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Easy Styl  |
| Grupa proizvoda                | Easy Styl  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Prekidač   |
| Prezentacija uređaja           | Mehanizam  |
| Funkcija prekidača             | Jednopolni naizmenični   |
| Broj modula                    | 1 modul  |
| Broj prekidača                 | 1  |
| Izvršni organ                  | Preklopni prekidač   |
| Primena uređaja                | Upravljanje  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl  |
| Način pričvršćivanja           | Klikom   |
| Nijansa boje                   | Bela (RAL 1015)  |
| Završna obrada                 | Sjajno   |
| Tip pakovanja                  | Pakovanje u kesicama   |
| Nazivna struja                 | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz  |
| Kapacitet priključaka          | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice     | 10... 12,5 mm  |
| Materijal                      | ABS + PC   |
| Visina                         | 51 mm  |
| Širina                         | 22 mm  |
| Dubina                         | 35 mm  |
| Standardi                      | EN/IEC 60669-1   |
| Sertifikacije proizvoda        | TSE  |
| Ik stepen zaštite              | IK01   |
| Ip stepen zaštite              | IP20   |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 23,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20       |
| Pakovanje 2 težina          | 508,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 5,5 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 12 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 24 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | CAR      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 240      |
| Pakovanje 3 težina          | 6,353 kg |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 3 visina | 24 cm   |
| Pakovanje 3 širina | 27 cm   |
| Pakovanje 3 visina | 38,5 cm |

### Održivost ponude

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|