

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1412001

Easy Styl, prekidač, 1P, 2 modula, beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj modula	2 modula
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Bela (RAL 1015)
Završna obrada	Sjajno
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nazivna struja	16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	10...12,5 mm
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	44 mm
Dubina	34 mm
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stепен zaštite	IK01
Ip stепен zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25,0 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	120
Pakovanje 2 težina	3,786 kg
Pakovanje 2 visina	24,5 cm
Pakovanje 2 širina	26,5 cm
Pakovanje 2 visina	38 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	3,786 kg
Pakovanje 3 visina	24,5 cm

Pakovanje 3 širina	26,5 cm
Pakovanje 3 visina	38 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------
