

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LMR1422003

Easy Styl, prekidač, 1P naizmenični, 2 modula, crni



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | Jednopolni naizmenični |
| Broj modula | 2 modula |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Način pričvršćivanja | Klikom |
| Nijansa boje | Crna (RAL 9005) |
| Završna obrada | Sjajno |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Kapacitet priključaka | <= 2 x 2.5 mm ² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 10... 12,5 mm |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 44 mm |
| Dubina | 34 mm |
| Standardi | EN/IEC 60669-1 |
| Sertifikacije proizvoda | TSE |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 27,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 288,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 5,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 14,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 120 |
| Pakovanje 3 težina | 4,011 kg |
| Pakovanje 3 visina | 24 cm |

| | |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 3 širina | 27 cm |
| Pakovanje 3 visina | 38,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|
