

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1432004

Easy Styl, taster, sa simbolom zvona, 2 modula, srebrni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Izvršni organ	Taster
Primena uređaja	Prekidač za zvono
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Srebrna
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nazivna struja	10 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	10...12,5 mm
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	44 mm
Dubina	34 mm
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stепен zaštite	IK01
Ip stепен zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	26,0 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	297,0 g
Pakovanje 2 visina	5,5 cm
Pakovanje 2 širina	12 cm
Pakovanje 2 visina	24 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	3,822 kg
Pakovanje 3 visina	24 cm
Pakovanje 3 širina	26 cm
Pakovanje 3 visina	38,5 cm

