

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LMR1501001

Easy Styl, prekidač sa indikatorom, 1 modul, beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Izborni
Broj modula	1 modul
Broj prekidača	1
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Bela
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Lokalna signalizacija	Sa svetlosnim indikatorom
Materijal	ABS + PC
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	23,0 g
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Weight	505,0 g
Package 2 Height	6,0 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	24,5 cm
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Weight	6,307 kg
Package 3 Height	24,0 cm
Package 3 Width	25,5 cm
Package 3 Length	39,0 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>