

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1501002

Easy Styl, prekidač sa indikatorom, 1 modul, krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Izborni
Broj modula	1 modul
Broj prekidača	1
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Krem
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Lokalna signalizacija	Sa svetlosnim indikatorom
Materijal	ABS + PC
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	23,0 g
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Weight	504,0 g
Package 2 Height	6,0 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	24,5 cm
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Weight	6,289 kg
Package 3 Height	24,5 cm
Package 3 Width	26,5 cm
Package 3 Length	39,0 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu