

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1901001

Easy Styl, prekidač unakrsni, 2 modula, beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Unakrsni prekidač
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Broj prekidača	2
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Bela
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Materijal	ABS + PC
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	24,000 cm
Package 2 Weight	512,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,405 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da