

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1901002

Easy Styl, prekidač unakrsni, 2 modula, krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Unakrsni prekidač
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Broj prekidača	2
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Krem
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Materijal	ABS + PC
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46,0 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	5,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	513,0 g
Pakovanje 2 visina	6,0 cm
Pakovanje 2 širina	12,5 cm
Pakovanje 2 visina	24,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	6,42 kg
Pakovanje 3 visina	24,5 cm
Pakovanje 3 širina	27,5 cm
Pakovanje 3 visina	39,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.