

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LMR6342001

Easy Styl, audio utičnica, RCA, 1 modul, bela



### Osnovne informacije

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Range of product             | Easy Styl      |
| Tip proizvoda ili komponente | Audio utičnica |
| Tip priključka               | RCA            |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam      |
| Broj modula                  | 1 modul        |
| Broj utičnica                | 2              |

### Dopunske informacije

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Način pričvršćivanja | Utično   |
| Nijansa boje         | Bela     |
| Materijal            | ABS + PC |
| Visina               | 51 mm    |
| Širina               | 22 mm    |
| Dubina               | 23 mm    |
| Masa proizvoda       | 0,007 kg |

### Okruženje

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK01 |
|-------------------|------|

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 9,0 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 2,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 40       |
| Pakovanje 2 težina          | 404,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 9 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 14,5 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 26,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | CAR      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 480      |
| Pakovanje 3 težina          | 5,448 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 24 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 25 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 37,5 cm  |

