

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR7253006

## Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, dim sivi



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Dim siva

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	3 modula
Visina	81 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	109 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,019 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20,0 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	11 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	453,0 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	4,892 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

