

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7262006

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, dim sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Dim siva

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	2 modula
Visina	81 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	87 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,017 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	18,0 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	410,0 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	4,427 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46 cm

