

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7264005

Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, crni



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element |
| Nijansa boje | Crna |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Broj modula | 4 modula |
| Visina | 81 mm |
| Dubina | 9,5 mm |
| Širina | 131 mm |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Masa proizvoda | 0,021 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 23,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 1 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 13 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 284,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 9 cm |
| Pakovanje 2 širina | 14 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 100 |
| Pakovanje 3 težina | 3,471 kg |
| Pakovanje 3 visina | 27,5 cm |
| Pakovanje 3 širina | 28,5 cm |
| Pakovanje 3 visina | 46,5 cm |

Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Na ispitivanju