

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7362006

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, dim sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Dim siva
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	ABS + PC
Broj modula	2 modula
Visina	81 mm
Dubina	11 mm
Širina	92 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,017 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17,0 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	397,0 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	4,31 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Na ispitivanju