

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR7663035

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, srebrni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Srebrna
Tip pakovanja	Kutija

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	3 modula
Visina	82 mm
Dubina	8,5 mm
Širina	115 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,099 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	100,0 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,058 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	800
Pakovanje 3 težina	96,64 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS