

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7732038

Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, crni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	2 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	104 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,092 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	91,0 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	200
Pakovanje 2 težina	19,142 kg
Pakovanje 2 visina	27 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	45 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	200
Pakovanje 3 težina	19,142 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

