

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7824038

Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, orah



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Orah

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Drvo
Broj modula	4 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	148 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	45,0 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	504,0 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	5,877 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

