

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7827038

Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, orah



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Orah

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Drvo
Broj modula	7 modela
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	214 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,060 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	60,0 g
Pakovanje 1 visina	1,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	638,0 g
Pakovanje 2 visina	9,0 cm
Pakovanje 2 širina	14,0 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	7,411 kg
Pakovanje 3 visina	27,0 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46,0 cm

