


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7964031

Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Staklo
Broj modula	4 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	148 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	1 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	101,0 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,06 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	11,491 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46,5 cm

