

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR7967038

## Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bela

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Staklo
Broj modula	7 modela
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	214 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	1,3 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	133,0 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,383 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	14,544 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

