


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR9341001

Easy Styl, Modul. univerzalni obrtni dimer LED
2M beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Dimer
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Crna
Tip pakovanja	Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu	1
Dimer - upravljanje	Opseg podešavanja 270°
[ue] nazivni napon	220/240 V AC 50 Hz
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica Halogene lampe
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	22 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Ik stepen zaštite	IK01

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	56,0 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	615,0 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	6,476 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	46 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

