

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR9910004

Easy Styl, dvostruki USB punjač, 2.1 A, 2 modula srebrni



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|------------|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | USB punjač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Broj modula | 2 modula |
| Nijansa boje | Srebrna |
| [ue] nazivni napon | 100...240 V AC 50/60 Hz |
| Nazivna izlazna snaga | 10,5 W |
| Ulazna snaga | 12 W |
| Servisni vek u satima | 30000 sati 10,5 W |
| Integrisani načini povezivanja | 2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A |
| Materijal | ABS + PC |
| Kapacitet priključaka | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) |
| Visina | 45 mm |
| Širina | 22,5 mm |
| Dubina | 42 mm |
| Dubina za ugradnju | 30,8 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 58,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 5,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 5,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 7 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 643,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 9,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 14,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 120 |
| Pakovanje 3 težina | 7,977 kg |
| Pakovanje 3 visina | 27 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 45 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|