

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVSSDT824

PrismaSet S prozirna vrata 8red.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT S

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip vrata	Providna
Namena proizvoda	Orman
Broj horizontalnih redova	8
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	192,0
Masa proizvoda	10,800 kg
Materijal kućišta	Staklo
Širina	568 mm
Visina	1396 mm
Dubina	48,4 mm
Boja	Bezbojna
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP41
Ik stepen zaštite	IK08
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	59 cm
Package 1 Length	157 cm
Package 1 Weight	13,5 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	101 cm

Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	160 cm
Package 2 Weight	312 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena