

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVSXP218

Modularni orman, PrismaSeT XS, ugradni, 2 x 18 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Ime proizvoda	XS
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Montaža ormara	Ugradna

Dopunske informacije

Širina	Ukupno: 486 mm Ugradni deo: 456 mm
Visina	Ukupno: 510 mm Ugradni deo: 480 mm
Dubina	Ukupno : 129 mm Ugradni deo : 86 mm
Unutrašnja dubina	80 mm
Broj 18 mm modula po redu	18
Broj horizontalnih redova	2
Ukupan broj 18 mm modula	36
9 mm redovi	72
Električna klasa izolacije	Klasa II
Obezbeđena oprema	2 identifikaciona oznaka 2 zaštitnik etiketa 2 priključni blok 1 traka sa slepim poklopcima 1 vrata 2 DIN šina 1 back plate
Tip prednje ploče	Modularna
Tip vrata	Providna
Tip šine	Simetrična DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Snaga disipacije u w	62 W
[in] nazivna struja	90 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje sa 22 izvodi 1 nula sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² za uzemljenje 2 x (4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²) za nula

Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtnj (uzemljenje) , 11 x 16 mm ² Priključak na zavrtnj (uzemljenje) , 11 x 10 mm ² Priključak na zavrtnj (nula) , 8 x 16 mm ² Priključak na zavrtnj (nula) , 8 x 10 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Keylock option
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Orman: tehno plastika Front plate: tehno plastika Vrata: tehno plastika
Masa proizvoda	4,280 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Front plate: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

Okruženje

Otpornost na vatru	Back plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Vrata: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP40 with closed door
Ik stepen zaštite	IK09 with closed door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Oznake kvaliteta	IMQ

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,800 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	4,270 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	102,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	64,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	53