

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVSXQ324

Modularni orman, PrismaSeT XS, nadgradni, 3 x 24 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, bela vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Ime proizvoda	XS
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Montaža ormara	Površinska

Dopunske informacije

Širina	Ukupno: 550 mm
Visina	Ukupno: 600 mm
Dubina	Ukupno : 168 mm
Unutrašnja dubina	155 mm
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	72
9 mm redovi	144
Električna klasa izolacije	Klasa II
Obezbeđena oprema	3 identifikaciona oznaka 3 zaštitnik etiketa 2 priključni blok 1 traka sa slepim poklopcima 1 vrata 3 DIN šina 4 cable fixing hardware 1 back plate
Tip prednje ploče	Modularna
Tip vrata	Ravna
Tip šine	Simetrična DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Delovi koji se mogu odvojiti	DIN šina
Snaga disipacije u w	76 W
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Kablovski kanal Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje sa 38 izvodi 1 nula sa 56 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² za uzemljenje 4 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) za nula

Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 6 x 6...25 mm ² Pritiskom (uzemljenje) , 32 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni) Pritiskom (uzemljenje) , 32 x 6 mm ² (puni ili finožični) Priključak na zavrtanj (nula) , 12 x 6...25 mm ² Pritiskom (nula) , 44 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni) Pritiskom (nula) , 44 x 6 mm ² (puni ili finožični)
Opis opcija zaključavanja	Keylock option
Materijal kućišta	Zadnji deo: metal Orman: tehno plastika Front plate: tehno plastika Vrata: metal
Masa proizvoda	12,840 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Front plate: bela (RAL 9003) Vrata: bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

Okruženje

Otpornost na vatru	Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP40 with closed door
Ik stepen zaštite	IK09 with closed door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Oznake kvaliteta	IMQ

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	63,500 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Package 1 Weight	12,474 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	122,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	73,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena