

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.452.25

Unica - TV/FM utičnica - završna - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	TV/FM utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Završetak linije (završna utičnica)
Nijansa boje	Krem
Uslovi upotrebe	Serijski razvodni sistem

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje	13,5 DB TV/UHF 125...860 MHz 13,5 DB TV/VHF 47...68 MHz 27 dB R 87,5...108 MHz
Dc struja	Da
Broj po liniji	1
Broj modula	2 modula
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Aceton Benzin Alkohol UV otpornost Ulje Izbeljivač Tečni sapun
Standardi	EN 50083-4 EMC direktiva EN 50083-1 EN 50083-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,0 cm
Package 2 Weight	807,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------