

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.503.25

Unica - podni termostat - 230 VAC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Floor
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem
Obezbeđena oprema	NTC senzor sa kablom od 4 m

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 10 A
Broj modula	2 modula
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Dostupna funkcija	Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	1 LED (zelena) prisustvo napona 1 LED (crvena) grejanje
Označavanje	L+N
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...45 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,3 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol Tečni sapun Benzin Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač Ulje UV otpornost
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 607320-2-9

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,434 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	46,944 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------