

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.503.30

Unica Top/Class - podni termostat - 230 VAC -
2 m - aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Floor
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Obezbeđena oprema	NTC senzor sa kablom od 4 m

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 10 A
Broj modula	2 modula
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Dostupna funkcija	Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	1 LED (zelena) prisustvo napona 1 LED (crvena) grejanje
Označavanje	L+N
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...45 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,3 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Aceton Tečni sapun Alkohol Ulje UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Benzin
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 607320-2-9

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,362 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------