

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.505.18

Unica - termostatski sa nedeljnim programiranjem
- 230 VAC - 2 m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Weekly-programmable
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Induktivno: 5 A Rezistivno: 8 A
Električna klasa izolacije	Klasa II
Broj modula	2 modula
Tip elektronskog prekidača	Tip 1B
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Prikazana informacija	Dan Temperatura prostorije 0 do 45 °C Uključena klimatizacija Vreme
Vreme čuvanja podataka	7 dana čuvanje informacija o vremenu i programa
Označavanje	L+N
Klasa softvera	Klasa A
Podešavanje temperature	Tmax Tmin Diferencijalna Zaštita od mraza
Opseg podešavanja temperature	5...35 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Masa proizvoda	0,0625 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...55 °C
Relativna vlažnost	20...85 %
Karakteristike životne sredine	Alkohol Aceton Tečni sapun UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Benzin Ulje
Standardi	EN 60730-2-9

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	996 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	39,872 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------