

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU3.540.18

Unica - kartični prekidač sa kašnjenjem - 8 A -  
230 VAC - 2 m - beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Nazivna struja	8 A
Tip opterećenja	230 V AC inkandescetna sijalica - 1470 W 230 V AC halogena sijalica - 1470 W 230 V AC ventilator - 1470 W 230 V AC grejač - 1470 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1000 VA Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1470 VA Fluorescentna cev feromagnetni balast - 1470 VA Kompaktna fluorescentna sijalica - 1470 W LED lampica - 1470 W Kontaktorka
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Tip zaštite	Termička zaštita Prenaponska zaštita
Signalna lampica	Tamnožuta indikatorska lampica
Kašnjenje	10 s
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Basic dekorativni ram: 36 mm Unica boja dekorativni ram: 36 mm Unica Allegro dekorativni ram: 35 mm Unica Plus dekorativni ram: 35 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Aceton Ulje UV otpornost Benzin Alkohol Izbeljivač Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora
Standardi	EN 60669-1

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,529 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------