

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.540.25

Unica - kartični prekidač sa kašnjenjem - 8 A -
230 VAC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Nazivna struja	8 A
Tip opterećenja	230 V AC inkandescentna sijalica - 1470 W 230 V AC halogena sijalica - 1470 W 230 V AC ventilator - 1470 W 230 V AC grejač - 1470 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1000 VA Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1470 VA Fluorescentna cev feromagnetni balast - 1470 VA Kompaktna fluorescentna sijalica - 1470 W LED lampica - 1470 W Kontaktir
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Tip zaštite	Termička zaštita Prenaponska zaštita
Signalna lampica	Tamnožuta indikatorska lampica
Kašnjenje	10 s
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Basic dekorativni ram: 36 mm Unica boja dekorativni ram: 36 mm Unica Allegro dekorativni ram: 35 mm Unica Plus dekorativni ram: 35 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Ulje UV otpornost
Standardi	EN 60669-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	80,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------