

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.002.570

Unica Plus - dekorativni ram - jednostruki - svetlo zelena/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Svetlo zelena
Boja međurama	Krem

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,022 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Benzin Tečni sapun Izbeljivač Alkohol Aceton UV otpornost Ulje

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	20 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,2 cm

Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	253 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,26 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------