

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU6.006.570

## Unica Plus - dekorativni ram - trostruki, H71 - svetlo zelena/krem



### Osnovne informacije

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Grupa proizvoda                | Unica                  |
| Primena uređaja                | Montaža                |
| Tip proizvoda ili komponente   | Dekorativni ram        |
| Ime dekorativnog elementa      | Unica Plus             |
| Broj grupa                     | Trostruki horizontalno |
| Način pričvršćivanja           | Utično                 |
| Nijansa boje dekorativnog rama | Svetlo zelena          |
| Boja međurama                  | Krem                   |

### Dopunske informacije

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                 | ASA + PC: dekorativni međuram<br>ASA + PC: središnji deo<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram |
| Standardi                 | EN 60669-1                                                                                                      |
| Visina                    | 80 mm                                                                                                           |
| Širina                    | 232 mm                                                                                                          |
| Dubina                    | 14 mm                                                                                                           |
| Udaljenost između centara | 71 mm                                                                                                           |
| Masa proizvoda            | 0,05 kg                                                                                                         |
| Segment tržišta           | Male komercijalne zgrade<br>Stambene zgrade                                                                     |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Benzin<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Izbeljivač<br>Ulje<br>UV otpornost<br>Tečni sapun<br>Aceton<br>Alkohol |

### Pakovanje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 1,5 cm |
| Package 1 Width              | 8 cm   |
| Package 1 Length             | 23 cm  |
| Package 1 Weight             | 47 g   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|