

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.008.554

Unica Plus - dekorativni ram - četvorostruki,
H71 - glečerno plava/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Četvorostruki horizontalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Glečerno plava
Boja međurama	Krem

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	UNE 20315 EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	303 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,066 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Ulje Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Benzin Aceton Izbeljivač UV otpornost

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30,2 cm
Package 1 Weight	82 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------