

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.008.574

Unica Plus - dekorativni ram - četverostruki,
H71 - krem/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Četverostruki horizontalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Krem
Boja međurama	Krem

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	303 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,066 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Ulje UV otpornost Benzin Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Aceton Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	66,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	32,000 cm
Package 2 Weight	399,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,946 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------